



EMN001



Treppenlichtzeitschalter

Treppenlichtzeitschalter mit geringem Schaltgeräusch. Zum zeitlichen begrenzten Einschalten der Beleuchtung. Automatische Erkennung des 3- oder 4-Leiter-Anschlusses, nachschaltbar. Handschalter am Gerät - Automatik oder Dauerbeleuchtung.

- mit Umschalter für Dauer-Ein/Automatik
- sehr geräuscharm
- Schließer-Kontakt
- für 3- und 4-Leiter-Schaltung (automatische Erkennung)
- zur Montage auf DIN-Hutschiene
- mit Schraubklemmen
- Neutraleiter erforderlich!

Technische Merkmale

Betriebsspannung	230 V~
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom	16 A
230 V Glüh- und Halogenlampen	max. 2300 W
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen	max. 3600 VA
Nachlaufzeit, einstellbar	30 s ... 10 min
Einschaltdauer (ED)	100 %
Betriebstemperatur	-10 ... 55 °C
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 ... 6 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 ... 10 mm ²
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	1 TE
Anschlusstyp	3- und 4-Leiter-Schaltung