



**Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x80mm lichtgrau**

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Draalthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

Technische Merkmale

Länge	2000 mm
Kanalhöhe	100 mm
Kanalbreite	80 mm
Werkstoff	PC - ABS
Halogenfrei	ja
Farbe	lichtgrau
RAL Farbnummer	7035
Lichter/innerer Querschnitt	6738 mm <sup>2</sup>
Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	272
Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	195
Anzahl Leitungen 1,0 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	378
Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
Zulassungen	EN50085-2-3

HA7100080