



### Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x80mm lichtgrau

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Draalthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

#### Technische Merkmale

Länge	2000 mm
Kanalhöhe	80 mm
Kanalbreite	80 mm
Werkstoff	PC - ABS
Halogenfrei	ja
Farbe	lichtgrau
RAL Farbnummer	7035
Lichter/innerer Querschnitt	5198 mm <sup>2</sup>
Anzahl Leitungen 1,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	206
Anzahl Leitungen 2,5 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	148
Anzahl Leitungen 1,0 mm <sup>2</sup> - Füllgrad 40%	287
Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
Zulassungen	EN50085-2-3

HA780080