



HIM406

Lastumschalter 4polig 63A für Hutschiene/Montageplatte

Modularer 4poliger Umschalter nach EN 60947, zum umschalten unter Last von 2 Niederspannungsstromkreisen. Mit Sicherheitstrennung und 3 Schaltstellungen I-0-II. Für die Montage auf Hutschiene oder Montageplatte geeignet.

Technische Merkmale

Polanzahl	4 P
Nennstrom	63 A
Anschlussart	Schraubtechnik
Bemessungsbetriebsspannung U _e	380/415 V
Betriebstemperatur	-20 bis 70 °C
Frequenz	50/60 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	6 W
Lagerungstemperatur	-40 bis 65 °C
Verlustleistung pro Pol	1,5 W