



10m, RJ45 Patchkabel S/FTP LSOH, mit Cat.7 Rohkabel, rot

Artikelnummer: 47298

Beschreibung

- Stecker: Cat.6A (RJ45) geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (8µm)
- Kabel: Cat.7 Rohkabel, 26 AWG, 4 Adernpaare(PIMF: Paare In Metall Folie), 600Mhz, LSOH (halogenfrei)
- 10/100/1000Base-TX-Unterstützung
- Gigabit kompatibel: 10GBase-T
- entspricht: ANSI/TIA-568-C.2
- belegt nach Farbcode: TIA/EIA-568-B
- Farbe: rot

Bitte beachten: Diese Kabel nutzen Cat.7-Rohkabel (600Mhz) und Cat.6A Stecker.

Aus rechtlichen Gründen muss der Kabelaufdruck deshalb "Cat.6A S/FTP patch cords with 600MHz raw cable" lauten.