



3m Micro HDMI an DVI Kabel, Black Line

Artikelnummer: 36288

Beschreibung

- Micro HDMI auf DVI-D Kabel ideal für den Small-Office-/Home-Office-Bereich
- Unterstützt DVI-Auflösungen bis zu 1920x1200@60Hz und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
- Robustes PVC-Gehäuse mit vernickelten Steckerhülsen und 24K vergoldeten Kontakten
- 3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, 32AWG-verzinnem Kupferleiter
- 10 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line Micro HDMI an DVI-D Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für professionelle Business-Anwendungen, aber auch für den Small-Office-/Home-Office-Bereich.

Die Black Line Micro HDMI- an DVI-D-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 32AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen.

Das robuste PVC-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip und ermöglicht so eine einfache und sichere Installation. Mit großen Rändelschrauben kann der DVI-Stecker ohne weitere Hilfsmittel fest positioniert und sicher fixiert werden. Die verstärkte und flexible Kabelzugentlastung gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer.

Black Line Micro HDMI- an DVI-D-Kabel unterstützen Auflösungen bis 1920x1200@60Hz inklusive HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.

Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m und 3m

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: HDMI-Stecker Typ D
- Steckverbinder B: DVI-D-Stecker (Single Link)
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion: Messing
- Beschichtung der Pins: 24K Gold 1µm
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
 - HDMI: 10.4x26.3x7.3mm (0.41x1.04x0.23in)
 - DVI: 40.0x44.5x17.25mm (1.58x1.75x0.68in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 3m (9.84ft)
- Standard: DVI-D Single Link
- Farbe: Grau
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 4.8mm (0.19in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
- Leitermaße: 32AWG
- Schirmung: Aluminium/Magnesium Geflecht 85%

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 4.95 Gbit/s
- Maximale Auflösung: 1920x1200@60Hz
- Nominale Dämpfung: 1-825MHz < 8db
- Minimaler Biegeradius: 120mm (4.72in)
- Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, Reach, UL

Verkaufsinformationen

- No. 36288

- EAN: 4002888362888

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36285 - 0.5m (1.64ft)
- 36286 - 1m (3.28ft)
- 36287 - 2m (6.56ft)
- 36288 - 3m (9.84ft)

© LINDY 2019