



10m DVI-D Single Link Kabel, Anthra Line

Artikelnummer: 36240

Beschreibung

- Professionelle DVI-D Single-Link-Kabel für hochperformante, kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200@60Hz und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
- Robustes PVC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- 3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, 24AWG-verzinnem Kupferleiter
- 10 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DVI-D Single-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Die Anthra Line DVI-D Single-Link-Premium-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Das robuste PVC-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip und ermöglicht so eine einfache und sichere Installation. Mit großen Rändelschrauben kann der Stecker ohne weitere Hilfsmittel fest positioniert und sicher fixiert werden. Die verstärkte und flexible Kabelzugentlastung gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer.

Anthra Line DVI-D Single-Link-Kabel unterstützen die maximale DVI-Single-Link-Auflösung bis 1920x1200@60Hz.

Verfügbar in den Längen 10m, 15m, 20m und 25m

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: DVI-D-Stecker (Dual Link)
- Steckverbinder B: DVI-D-Stecker (Single Link)
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 1µm
- Pin Konstruktion: Messing
- Beschichtung der Pins: 24K Gold 1µm
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 39.5x44.5x16.5mm (1.56x1.75x0.65in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 10m (32.81ft)
- Standard: DVI-D Single Link
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 9.5mm (0.37in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Kupfer
- Leitermaße: 24AWG
- Schirmung: Kupfergeflecht, 85%

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 4.95 Gbit/s
- Maximale Auflösung: 1920x1200@60Hz
- Nominale Dämpfung: 1 - 825Mhz < 8db
- Minimaler Biegeradius: 95mm (3.74in)
- Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL

Verkaufsinformationen

- No. 36240
- EAN: 4002888362405

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36240 - 10m (32.81ft)
- 36241 - 15m (49.21ft)
- 36242 - 20m (65.62ft)
- 36243 - 25m (82.02ft)

© LINDY 2019