



10m HDMI an DVI Kabel, Gold Line

Artikelnummer: 36198

Beschreibung

- Kompromisslose und hochperformante HDMI- an DVI-D-Kabel für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.
- Unterstützt DVI-Auflösungen bis zu 1920x1200@60Hz und HD-Auflösungen bis zu 1080p
- Vergoldetes Vollmetallgehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- Dämpfungsarmer Aufbau, 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig, hochperformante 24AWG-OFC-Kupferleiter
- 25 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die HDMI- an DVI-D-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.

Die Gold Line HDMI- an DVI-D-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Gold Line HDMI- an DVI-D-Kabel unterstützen die maximale DVI-Auflösung bis 1920x1200@60Hz einschließlich HD-Auflösungen bis zu 1080p.

Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.

Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m and 15m.

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: HDMI-Stecker Typ A
- Steckverbinder B: DVI-D-Stecker (Single Link)
- Gehäusematerial: 24K Goldbeschichtetes Metall
- Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 3µm
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung der Pins: 24K Gold 15µm
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
 - HDMI: 20x39x11.2mm (0.78x1.42x0.44in)
 - DVI: 39.5x44.5x16.5mm (1.55x1.73x0.65in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 10m (32.81ft)
- Standard: DVI-D Single Link
- Farbe: Grau
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 9mm (0.35in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: OFC - sauerstofffreier Kupfer
- Leitermaße: 24AWG
- Schirmung: Kupfergeflecht, 85% Abdeckung

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 4.95 Gbit/s
- Maximale Auflösung: 1920x1200@60Hz
- Nominale Dämpfung: 1-825MHz < 8db
- Minimaler Biegeradius: 126mm (4.96in)
- Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 25
- Zertifikate: RoHS, Reach, UL

Verkaufsinformationen

- No. 36198

- EAN: 4002888361989

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36193 - 0.5m (1.64ft)
- 36194 - 1m (3.28ft)
- 36195 - 2m (6.56ft)
- 36196 - 3m (9.84ft)
- 36197 - 5m (16.40ft)
- 36198 - 10m (32.81ft)
- 36199 - 15m (49.21ft)

© LINDY 2019