



10m DVI-D Single Link Kabel, Black Line

Artikelnummer: 36259

Beschreibung

- DVI-D Single-Link-Kabel, ideal für den Small-Office-/Home-Office-Bereich
- Unterstützt DVI-Auflösungen bis zu 1920x1200@60Hz und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
- Robustes PVC-Gehäuse mit vernickelten Steckerhülsen und 24K vergoldeten Kontakten
- 3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, 24AWG-verzinnem Kupferleiter
- 10 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line DVI-D Single-Link-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für professionelle Business-Anwendungen, aber auch für den Small-Office-/Home-Office-Bereich.

Die Black Line DVI-D Single-Link-Premium-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen.

Das robuste PVC-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip und ermöglicht so eine einfache und sichere Installation. Mit großen Rändelschrauben kann der Stecker ohne weitere Hilfsmittel fest positioniert und sicher fixiert werden. Die verstärkte und flexible Kabelzugentlastung gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer.

Black Line DVI-D Single-Link-Kabel unterstützen die maximale DVI-Single-Link-Auflösung bis 1920x1200@60Hz.

Verfügbar in den Längen 1m, 2m, 3m, 5m und 10m

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: DVI-D-Stecker (Single Link)
- Steckverbinder B: DVI-D-Stecker (Single Link)
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion: Messing
- Beschichtung der Pins: 24K Gold 1µm
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 36.8x44.5x12.5mm (1.45x1.75x0.49in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 10m (32.81ft)
- Standard: DVI-D Single Link
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 9.5mm (0.37in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
- Leitermaße: 24AWG
- Schirmung: Aluminium/Magnesium Geflecht 85%

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 4.95 Gbit/s
- Maximale Auflösung: 1920x1200@60Hz
- Nominale Dämpfung: 1 - 825Mhz < 8db
- Minimaler Biegeradius: 120mm (4.72in)
- Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL

Verkaufsinformationen

- No. 36259
- EAN: 4002888362597

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36255 - 1m (3.28ft)
- 36256 - 2m (6.56ft)
- 36257 - 3m (9.84ft)
- 36258 - 5m (16.44ft)
- 36259 - 10m (32.81ft)

© LINDY 2019