



## 2m DVI-D Dual Link Verlängerungskabel, Gold Line

Artikelnummer: 36212

### Beschreibung

- Kompromisslose und hochperformante DVI-D-Dual-Link-Verlängerungskabel für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.
- Unterstützt DVI-Auflösungen bis zu 2560x1600@60Hz und HD-Auflösungen bis zu 1080p
- Vergoldetes Vollmetallgehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- Dämpfungsarmer Aufbau, 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig, hochperformante 28AWG-OFC-Kupferleiter
- 25 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Gold DVI-D-Dual-Link-Verlängerungskabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.

Die Gold Line DVI-D-Dual-Link-Verlängerungskabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Das robuste Vollmetallgehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip und ermöglicht so eine einfache und sichere Installation. Mit großen Rändelschrauben kann der Stecker ohne weitere Hilfsmittel fest positioniert und sicher fixiert werden. Die verstärkte und flexible Kabelzugentlastung gewährleistet eine verlängerte Lebensdauer.

Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.

Gold Line DVI-D-Dual-Link-Verlängerungskabel unterstützen die maximale DVI-Auflösung bis 2560x1600@60Hz einschließlich HD-Auflösungen bis zu 1080p.

## Technische Details

### Anschlüsse

- Steckverbinder A: DVI-D-Stecker (Dual Link)
- Steckverbinder B: DVI-D-Kupplung (Dual Link)
- Gehäusematerial: 24K Goldbeschichtetes Metall
- Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 3µm
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung der Pins: 24K Gold 15µm
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 39.5x44.5x16.5mm (1.55x1.73x0.65in)

### Kabelkonstruktion

- Länge: 2m (6.56ft)
- Standard: DVI-D Dual Link
- Farbe: Grau
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 8.6mm (0.34in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: OFC - sauerstofffreier Kupfer
- Leitermaße: 28AWG
- Schirmung: Kupfergeflecht, 85% Abdeckung

### Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 9.9 Gbit/s
- Maximale Auflösung: 2560x1600@60Hz
- Nominale Dämpfung: 1-825MHz < 8db
- Minimaler Biegeradius: 120mm (4.72in)
- Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

### Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 25
- Zertifikate: RoHS, Reach, UL

## Verkaufsinformationen

- No. 36212
- EAN: 4002888362122

© LINDY 2019