



2m CROMO Mini DisplayPort an DisplayPort Kabel

Artikelnummer: 36312

Beschreibung

- Performante, funktionsgerechte und designorientierte Mini-DisplayPort- an DisplayPort-Kabel
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit
- Verchromtes ABS-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 32AWG verzinntem Kupferleiter
- DisplayPort 1.2, 4K, 3D, 21.6Gbit/s; 10 Jahre Garantie

CROMO Mini-DisplayPort- an DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 32AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport. Die CROMO DisplayPort-Kabel ermöglichen außerdem 4:4:4 Farbrunterabtastungen, um alle Helligkeits- und Bildinformationen in voller Schärfe sowie einer exakten Farbwiedergabe zu übertragen.

CROMO-Kabel verfügen über ein schlankes ABS-Gehäuse aus verchromtem Design, um die Ästhetik von kommerziellen und privaten Anwendungen zu ergänzen.

Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m, 3m und 5m

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: Mini-DisplayPort-Stecker
- Steckverbinder B: DisplayPort-Stecker
- Gehäusematerial: ABS, verchromt
- Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 3µm
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung der Pins: 24K Gold 15µm
- Abmessungen (BxTxH):
 - Mini DisplayPort: 0x32x7mm (0.39x1.26x0.28in)
 - DisplayPort: 19.7x38.9x12mm (0.77x1.53x0.47in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 2m (6.56ft)
- Standard: DisplayPort 1.2
- Farbe: Grau
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 5.5mm (0.22in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
- Leitermaße: 32AWG
- Schirmung: Kupfergeflecht, 85%

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 21 Gbit/s
- Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit
- Nominale Dämpfung: 300kHz-825MHz - <5dB, 825MHz-2.475GHz - <5dB, 2.475GHz-4.125GHz - <12dB, 4.125GHz-5.1GHz - <20dB
- Minimaler Biegeradius: 55mm (2.17in)
- Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Lagertemperatur: 25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL

Verkaufsinformationen

- No. 36311
- EAN: 4002888363129

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36310 - 0.5m (1.64ft)
- 36311 - 1m (3.28ft)

- 36312 - 2m (6.56ft)

© LINDY 2019