



5m High Speed HDMI Kabel, Gold Line

Artikelnummer: 37864

Beschreibung

- Hochperformantes HDMI-Kabel mit vergoldetem, voll vergossenem SlimLine-Vollmetallstecker
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Unterstützt Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio mit bis zu 32 Audiokanälen
- Volle Unterstützung von HEC-, ARC- und CEC-konformen Geräten
- 25 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Gold Line High Speed HDMI-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.

Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.

Für eine verlustfreie Signalübertragung mit einmaliger Bandbreite sorgen 24K vergoldete Kontakte, 3-fache Schirmung durch 100% volldeckende Aluminiumfolien und ein 85% verzinnertes Kupfergeflecht.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit. Die HDMI-Kabel aus der Gold Line können außerdem 32-Kanal-Audio und Dolby® True HD übertragen.

Die Gold HDMI-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 7.5m. Gold Line HDMI-Kabel sind mit Kabellängen von bis zu 7.5m als HDMI High Speed klassifiziert. Alle Längen über 7.5m sind als HDMI Standard klassifiziert.

Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m und 20m.

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: HDMI-Stecker Typ A
- Steckverbinder B: HDMI-Stecker Typ A
- Gehäusematerial: 24K Goldbeschichtete Zinklegierung
- Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 3µm
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung der Pins: 24K Gold 15µm
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 20x34.1x11.6mm (0.79x1.34x0.46in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 5m (16.4ft)
- Standard: High Speed HDMI mit Ethernet
- Farbe: Grau
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 8.5mm (0.33in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: OFC - sauerstofffreier Kupfer
- Leitermaße: 24AWG
- Schirmung: Kupfergeflecht, 85%

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s
- Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- Nominale Dämpfung: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Minimaler Biegeradius: 85mm (3.35in)
- Betriebstemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- ATC approved: Yes

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 25
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL, ATC

Verkaufsinformationen

- No. 37864

- EAN: 4002888378642

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 37860 - 0.5m (1.64ft)
- 37861 - 1m (3.28ft)
- 37862 - 2m (6.56ft)
- 37863 - 3m (9.84ft)
- 37864 - 5m (16.44ft)
- 37865 - 7.5m (24.61ft)
- 37866 - 10m (32.81ft)
- 37867 - 15m (49.21ft)
- 37868 - 20m (65.62ft)

© LINDY 2019