



## 20m Standard HDMI Kabel, Gold Line

Artikelnummer: 37868

### Beschreibung

- Kompromisslose und hochperformante Standard HDMI 2.0 Kabel für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.
- Unterstützt DVI-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:2:0 8Bit
- Vergoldetes Vollmetallgehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- Dämpfungsarmer Aufbau, 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig, hochperformante 24AWG-OFC-Kupferleiter
- HDMI 2.0 konform: 3D, 4K, 18Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; HDMI-ATC-zertifiziert; 25 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Standard HDMI 2.0 Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.

Die Gold Line Standard HDMI 2.0 Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:2:0 8Bit. Die Gold Line HDMI-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.

Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.

Die Gold HDMI 2.0 Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 7.5m. Gold Line HDMI-Kabel sind mit Kabellängen von bis zu 7.5m als HDMI High Speed klassifiziert. Alle Längen über 7.5m sind als HDMI- Standard klassifiziert.

Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m und 20m

## Technische Details

### Anschlüsse

- Steckverbinder A: HDMI-Stecker Typ A
- Steckverbinder B: HDMI-Stecker Typ A
- Gehäusematerial: 24K Goldbeschichtete Zinklegierung
- Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 3µm
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung der Pins: 24K Gold 15µm
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 20x34.1x11.6mm (0.79x1.34x0.46in)

### Kabelkonstruktion

- Länge: 20m (65.62ft)
- Standard: HDMI mit Ethernet
- Farbe: Grau
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 8.5mm (0.33in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: OFC - sauerstofffreier Kupfer
- Leitermaße: 24AWG
- Schirmung: Kupfergeflecht, 85%

### Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 10.2Gbit/s
- Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:2:0 8Bit
- Nominale Dämpfung: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Minimaler Biegeradius: 85mm (3.35in)
- Betriebstemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- ATC approved: Yes

### Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 25

- Zertifikate: RoHS, REACH, UL, ATC

#### Verkaufsinformationen

- No. 37868
- EAN: 4002888378680

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 37860 - 0.5m (1.64ft)
- 37861 - 1m (3.28ft)
- 37862 - 2m (6.56ft)
- 37863 - 3m (9.84ft)
- 37864 - 5m (16.44ft)
- 37865 - 7.5m (24.61ft)
- 37866 - 10m (32.81ft)
- 37867 - 15m (49.21ft)
- 37868 - 20m (65.62ft)

© LINDY 2019