



## 0.5m High Speed HDMI Kabel, Cromo Line

Artikelnummer: 37870

### Beschreibung

- Performante, funktionsgerechte und designorientierte High Speed HDMI 2.0 Kabel
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- Verchromtes ABS-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 30AWG verzinnem Kupferleiter
- HDMI 2.0 konform: 3D, 4K, 18Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; HDMI-ATC-zertifiziert; 10 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line High Speed HDMI 2.0 Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.

Die Cromo High Speed HDMI 2.0 Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 30AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport. Die Cromo Line HDMI-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.

Das robuste und schlanke, verchromte ABS-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip, welcher die Ansprüche designorientierter Prosumer sowie die Anforderungen industrieller und gewerblicher AV-Anwender verbindet.

Die Cromo HDMI 2.0 Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 5m. Cromo Line HDMI-Kabel sind mit Kabellängen von bis zu 5m als HDMI High Speed klassifiziert. Alle Längen über 5m sind als HDMI-Standard klassifiziert.

Verfügbar in den Längen 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m und 10m

## Technische Details

### Anschlüsse

- Steckverbinder A: HDMI-Stecker Typ A
- Steckverbinder B: HDMI-Stecker Typ A
- Gehäusematerial: ABS, verchromt
- Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 3µm
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung der Pins: 24K Gold 15µm
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 20x34.1x11.8mm (0.79x1.34x0.47in)

### Kabelkonstruktion

- Länge: 0.5m (1.64ft)
- Standard: High Speed HDMI mit Ethernet
- Farbe: Grau
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 6mm (0.24in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
- Leitermaße: 30AWG
- Schirmung: Kupfergeflecht, 85%

### Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s
- Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- Nominale Dämpfung: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Minimaler Biegeradius: 60mm (2.36in)
- Betriebstemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- ATC approved: Yes

### Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10

- Zertifikate: RoHS, REACH, UL, ATC

#### Verkaufsinformationen

- No. 37870
- EAN: 4002888378703

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 37869 - 0.3m (1ft)
- 37870 - 0.5m (1.64ft)
- 37871 - 1m (3.28ft)
- 37872 - 2m (6.56ft)
- 37873 - 3m (9.84ft)
- 37874 - 5m (16.44ft)
- 37875 - 7.5m (24.61ft)
- 37876 - 10m (32.81ft)

© LINDY 2019