



3m HDMI High Speed HDMI Kabel, Anthra Line

No.: 36964

HDMI® Stecker an Stecker

Beschreibung

Professionelle High Speed HDMI® Kabel für hochperformante kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
Robustes PVC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, 28AWG-verzinntem Kupferleiter
HDMI®-konform: 3D, 4K, 18Gbit/s, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio; HDMI® ATC zertifiziert; 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line HDMI®-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Die Anthra Line HDMI®-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 30AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit. Die Anthra Line HDMI®-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.

Die Anthra HDMI®-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI®-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 18G mit Kabellängen von bis zu 5m.

Verfügbar in den Längen 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m und 5m.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Technische Details

Anschlüsse

Steckverbinder A: HDMI®-Stecker Typ A
Steckverbinder B: HDMI®-Stecker Typ A
Gehäusematerial: PVC
Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 3µm
Pin Konstruktion: Phosphorkupfer
Beschichtung der Pins: 24K Gold 3µm
Abmessungen [ca.] BxTxH: 20x34.2x10.9mm [0.79x1.35x0.43in]

Kabelkonstruktion

Länge: 3m [9.84ft]
Standard: High Speed HDMI® mit Ethernet
Farbe: Schwarz
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 7.3mm [0.29in]
Mantelmateriale: PVC
Leitermateriale: Kupfer
Leitermaße: 28AWG
Schirmung: Kupfergeflecht, 65%

Spezifikationen

Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s
Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
Nominale Dämpfung: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
Minimaler Biegeradius: 48mm [1.89in]
Betriebstemperatur: -30°C - 80°C [-22°F - 176°F]
Lagertemperatur: -10°C - 80°C [14°F - 176°F]
ATC approved: Yes

Sonstiges

Verpackungstyp: Polybag
Garantie [Jahre]: 10
Produkt Compliance: RoHS, REACH, UL, ATC

Verkaufsinformationen

No. 36964
EAN: 4002888369640

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

36960 - 0.3m [0.98ft]
36961 - 0.5m [1.64ft]
36962 - 1m [3.28ft]
36963 - 2m [6.56ft]
36964 - 3m [9.84ft]
36965 - 5m [16.44ft]