



## 2m DisplayPort 1.4 Kabel, Anthra Line

Artikelnummer: 36482

### Beschreibung

- Professionelle DisplayPort 1.4-Kabel für hochperformante, kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit inklusive 4K 4096x2160@160Hz 4:4:4 8Bit
- Robustes ABC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- 3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, 27AWG-verzinnem Kupferleiter
- DisplayPort 1.4, 8K 4K, 3D, 32.4Gbit/s; 10 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Die Anthra Line DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 27AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit inklusive 4K 4096x2160@160Hz 4:4:4 8Bit. Die DisplayPort 1.4-Technologie und die DisplayPort-Compliance-Zertifizierung gewährleisten die Kompatibilität mit allen DisplayPort-fähigen Geräten.

Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m, 3m und 5m

# Technische Details

## Anschlüsse

- Steckverbinder A: DisplayPort-Stecker
- Steckverbinder B: DisplayPort-Stecker
- Gehäusematerial: ABS
- Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold 15µm
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung der Pins: 24K Gold 3µm
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 21.0x38.9x13.6mm (0.83x1.53x0.54in)

## Kabelkonstruktion

- Länge: 2m (6.56ft)
- Standard: DisplayPort 1.4
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 7.3mm (0.29in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Kupfer
- Leitermaße: 27AWG
- Schirmung: Kupfergeflecht, 65%

## Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 32.4Gbit/s
- Maximale Auflösung:
  - 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit
  - 4096x2160@160Hz 4:4:4 8Bit
- Nominale Dämpfung: 100MHz-450MHz <5.1dB, 450MHz-8100MHz <33.28dB
- Minimaler Biegeradius: 58.4mm (2.14in)
- Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

## Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL

## Verkaufsinformationen

- No. 36482
- EAN: 4002888364829

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36480 - 0.5m (1.64ft)
- 36481 - 1m (3.28ft)
- 36482 - 2m (6.56ft)
- 36483 - 3m (9.84ft)
- 36484 - 5m (16.40ft)

© LINDY 2019