

**2m IEC C14 auf 2x IEC C13 Y-Netzkabel**  
Artikelnummer: 30039



## Beschreibung

- Steckverbinder A: IEC C14
- Steckverbinder B: 2x IEC C13
- Kabeltyp: H05-VVF 3G \* 0.75mm<sup>2</sup>
- Farbe: Schwarz
- 10 Jahre Garantie

Die LINDY Stromkabel sind sowohl für den professionellen Bereich (Tonstudios, Lichtanlagen, Veranstaltungsräume jeglicher Art, etc.) als auch im privaten Bereich die beste Wahl. Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von -10°C bis 70°C während des Betriebs, können Sie die Kabel problemlos in nicht klimatisierten Umgebungen einsetzen.

## Technische Details

- Adernzahl: 3
- Adernquerschnitt: 0.75mm<sup>2</sup>
- Verfügbar in den Längen: 2m
  - IEC C14 auf Y-Verbindungsstück: ca. 1.50m
  - Y-Verbindungsstück auf IEC C13: ca. 0.50m
- Betriebstemperatur: ca. -10 to 70°C
- Lagertemperatur: ca. -25 to 70°C

Hinweis: Nur für den Gebrauch in trockenen Umgebungen!

