



USB 3.1 Typ C auf Dual Display Konverter

Artikelnummer: 43179

Beschreibung

- Verbindet je einen HDMI- und VGA-Monitor gleichzeitig mit einem USB Port Typ C
- Erfordert DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung über den USB 3.1 Port/Bus
- Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160@30Hz 8bit RGB (HDMI) / 1920x1080@60Hz (VGA)
- Plug & Play, keine Treiber erforderlich
- 2 Jahre Garantie

Der Lindy USB 3.1 Typ C auf Dual Display Konverter ermöglicht den Anschluss zweier hochauflösender Displays an ein Macbook, Ultrabook oder Notebook mit USB 3.1 Port Typ C und DisplayPort Alternate Mode. Der Konverter unterstützt SST (Single Stream Transport) und MST (Multi Stream Transport). Er kann das gleiche Bildsignal an zwei Monitore senden oder auf beiden Bildschirmen unterschiedliche Bildsignale anzeigen - die Konfiguration erfolgt über die Anzeigeeinstellungen.

Die Installation ist einfach, Treiber sind nicht erforderlich. Der verdrehsichere USB-Stecker Typ C wurde entwickelt, um das Anschließen des Kabels zu vereinfachen, ohne auf die Ausrichtung achten zu müssen.

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: USB Typ C auf HDMI & VGA
- Schnittstellen-Standard: HDMI, VGA
- Unterstützte Bandbreite: -
- Maximale Eingangsauflösung: 840x2160@30Hz 8Bit RGB (HDMI) / 1920x1080@60Hz (VGA)
- Maximale Ausgangsauflösung: 840x2160@30Hz 8Bit RGB (HDMI) / 1920x1080@60Hz (VGA)
- Chipsatz: Synaptics VMM3332BJGR
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ C oder Thunderbolt 3 und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung

- Power Delivery: -
- HDCP-Unterstützung: HDCP 1.4
- Audio: -
- Separate Audio-Ports: -
- Spezielle Eigenschaften: DisplayPort Alternate Mode, SST & MST support

Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ C (Stecker)
- Ausgänge: 1 x HDMI (Buchse), 1 x VGA (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: Bus-powered

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 55x45x15mm (2.17.x1.77x0.59in)
- Kabellänge (montiert): 140mm (5.51in)
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.02kg (0.04lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Feuchtigkeit: 0 - 90% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: -
- Farbe: Weiß

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 165x80x25mm (6.5x3.15x0.98in)
- Gesamtgewicht: 0.05kg (0.11lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Lieferumfang

- USB 3.1 auf Dual Display Konverter
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43179
- EAN: 4002888431798