

10m USB 2.0 Typ A an B Kabel, Anthra Line

No.: 36677



Beschreibung

- Professionelle USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker Kabel für hochperformante kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
- Unterstützt Datenraten von bis zu 480Mbit/s
- Robustes PVC-Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und nickelbeschichteten Steckerhülsen
- 2-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzinnem Kupferleiter
- USB 2.0, 480Mbit/s; 10 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ Stecker an B Stecker aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Die Anthra Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und nickelbeschichteten Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

Verfügbar in den Längen 0.2m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m und 10m

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB 2.0 Stecker Typ A
- Steckverbinder B: USB 2.0 Stecker Typ B
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion: Kupfer
- Beschichtung der Pins: Gold
- Abmessungen (ca.) -

Kabelkonstruktion

- Länge: 10m (32.81ft)
- Standard: USB 2.0
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 4.4mm (0.17in)

- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
- Leitermaße: 26/28AWG
- Schirmung: Aluminium-Magnesium Geflecht

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 480 Mbit/s
- Nominale Dämpfung: 10m: 0.5-400MHz < 9.53db
- Minimaler Biegeradius: 16mm (0.63in)
- Betriebstemperatur: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Lagertemperatur: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL

Verkaufsinformationen

- No. 36677
- EAN: 4002888366779

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36670 - 0.2m (0.66ft)
- 36671 - 0.5m (1.64ft)
- 36672 - 1m (3.28ft)
- 36673 - 2m (6.56ft)
- 36674 - 3m (9.84ft)
- 36675 - 5m (16.44ft)
- 36676 - 7.5m (24.61ft)
- 36677 - 10m (32.81ft)