



1m USB 3.1 Typ A an C Kabel 3A, Black Line

Artikelnummer: 36916

Beschreibung

- USB 3.1 Typ C Stecker an A Stecker Kabel - ideal für den Small-Office-/Home-Office-Bereich.
- Unterstützt SuperSpeed+ Datenraten von bis zu 10Gbit/s
- Robustes PVC-Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und nickelbeschichteten Steckerhülsen
- 3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzinnem Kupferleiter
- SuperSpeed+, USB 3.1, 10Gbps; 10 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line USB 3.1 Typ C Stecker an A Stecker-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für Anwendungen im Small-Office-/Home-Office-Bereich.

Nie wieder Probleme beim Anschließen: USB Typ C verfügt über einen punktsymmetrischen Stecker und passt somit unabhängig von der Drehrichtung in die Ports von Quell- bzw. Zielgerät.

Die Black Line USB 3.1-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10Gbit/s (SuperSpeed+) ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

Verfügbar in den Längen 0.15m, 0.5m, 1m und 1.5m

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB 3.1 Stecker Typ C
- Steckverbinder B: USB 3.1 Stecker Typ A
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung der Pins: 24K Gold
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
 - A: 15.5x35.1x7.8mm (0.61x1.38x0.31in)
 - C: 11.0x25.5x7.3mm (0.43x1.00x0.29in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 1m (3.28ft)
- Standard: USB 3.1
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 4.5mm (0.18in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
- Leitermaße: 26/32/32AWG
- Schirmung: Kupfergeflecht 75%

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 10Gbit/s
- Nominale Dämpfung: 0.5Mhz – 15Ghz < 40db
- Minimaler Biegeradius: 45mm (1.77in)
- Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL

Verkaufsinformationen

- No. 36916
- EAN: 4002888369169

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36914 - 0.15m (1.64ft)
- 36915 - 0.5m (1.64ft)
- 36916 - 1m (3.28ft)
- 36917 - 1.5m (4.92ft)

© LINDY 2019