



3m USB 3.0 Typ A Verlängerungskabel, Anthra Line

Artikelnummer: 36763

Beschreibung

- Professionelle USB 3.0 Typ A Verlängerungsabel für hochperformante kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
- Unterstützt Datenraten von bis zu 5Gbit/s
- Robustes PVC-Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- 3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzinnem Kupferleiter
- SuperSpeed, USB 3.0, 5Gbit/s; 10 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 3.0 Typ A Verlängerungsabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Die Anthra Line USB 3.0-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5Gbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m und 3m

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB 3.0 Stecker Typ A
- Steckverbinder B: USB 3.0 Kupplung Typ A
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Gold
- Pin Konstruktion: Kupfer
- Beschichtung der Pins: Gold
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
 - A (M): 15.5x35x7.8mm (0.61x1.38x0.31in)
 - A (F): 17x35x9.8mm (0.67x1.38x0.39in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 3m (9.84ft)
- Standard: USB 3.0
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 5.5mm (0.22in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
- Leitermaße: 24/28/30AWG
- Schirmung: Aluminiumgeflecht 85%

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 5Gbit/s
- Nominale Dämpfung: 0.5MHz-7.5GHz<25DB
- Minimaler Biegeradius: 48mm (1.89in)
- Betriebstemperatur: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Lagertemperatur: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL

Verkaufsinformationen

- No. 36763
- EAN: 4002888367639

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36760 - 0.5m (1.64ft)
- 36761 - 1m (3.28ft)

- 36762 - 2m (6.56ft)
- 36763 - 3m (9.84ft)

© LINDY 2019