



0,15m USB 3.1 Typ C an A Adapterkabel, Anthra Line

Artikelnummer: 36895

Beschreibung

- Professionelle USB 3.1 Typ C Stecker an A Kupplung Adapterkabel für hochperformante kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
- Unterstützt Datenraten von bis zu 10Gbit/s
- Robustes PVC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- 3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzinnem Kupferleiter
- SuperSpeed+, USB 3.1, 10Gbit/s; 10 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 3.1 Typ C Stecker an A Kupplung Adapterkabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Nie wieder Probleme beim Anschließen: USB Typ C verfügt über einen punktsymmetrischen Stecker und passt somit unabhängig von der Drehrichtung in die Ports von Quell- bzw. Zielgerät.

Die Anthra Line USB 3.1-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10Gbit/s (SuperSpeed+) ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB-Stecker Typ C
- Steckverbinder B: USB-Kupplung Typ A
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung der Pins: 24K Gold
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
 - A: 17.0x35.1x9.8mm (0.67x1.38x0.39in)
 - C: 11.0x25.5x7.3mm (0.43x1.00x0.29in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 0.15m (0.49ft)
- Standard: USB 3.1
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 4.5mm (0.18in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
- Leitermaße: 26/30/30AWG
- Schirmung: Kupfergeflecht 85%

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 10Gbit/s
- Nominale Dämpfung: 0.5Mhz – 15Ghz < 40db
- Minimaler Biegeradius: 45mm (1.77in)
- Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL

Verkaufsinformationen

- No. 36895
- EAN: 4002888368957

