



## 2m USB 2.0 Typ A an C Kabel, Anthra Line

Artikelnummer: 36887

### Beschreibung

- Professionelle USB 2.0 Typ C Stecker an A Stecker Kabel für hochperformante kommerzielle AV- und IT-Anwendungen
- Unterstützt Datenraten von bis zu 480Mbit/s
- Robustes PVC-Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- 2-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzinnem Kupferleiter
- USB 2.0, 480Mbit/s; 10 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ C Stecker an A Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionelle Wahl, wenn es darum geht, Verbindungen für höchste Auflösungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen zu realisieren.

Nie wieder Probleme beim Anschließen: USB Typ C verfügt über einen punktsymmetrischen Stecker und passt somit unabhängig von der Drehrichtung in die Ports von Quell- bzw. Zielgerät.

Die Anthra Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnete Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

### Technische Details

## Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB-Stecker Typ C
- Steckverbinder B: USB-Stecker Typ A
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: 24K Gold
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung der Pins: 24K Gold
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
  - A: 15.5x35.1x7.8mm (0.61x1.38x0.31in)
  - C: 11.0x25.5x7.3mm (0.43x1.00x0.29in)

## Kabelkonstruktion

- Länge: 2m (6.56ft)
- Standard: USB 2.0
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 3.5mm (0.14in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
- Leitermaße: 28/28AWG
- Schirmung: Kupfergeflecht 60%

## Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 480Mbit/s
- Nominale Dämpfung: 0.5Mhz – 400Mhz < 5.8db
- Minimaler Biegeradius: 35mm (1.38in)
- Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

## Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL

## Verkaufsinformationen

- No. 36887
- EAN: 4002888368872

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36885 - 0.5m (1.64ft)
- 36886 - 1m (3.28ft)

- 36887 - 2m (6.56ft)
- 36888 - 3m (9.84ft)

© LINDY 2019