



## 3m USB 2.0 Typ A an Micro-B Kabel, Cromo Line

Artikelnummer: 36653

### Beschreibung

- Performante, funktionsgerechte und designorientierte USB 2.0 Typ A Stecker an Micro-B Stecker Kabel
- Unterstützt Datenraten von bis zu 480Mbit/s
- Robustes ABS-Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- 2-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, verzinnem Kupferleiter
- USB 2.0, 480Mbps; 10 Jahre Garantie

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivätslösungen von Lindy. Die Cromo Line USB 2.0 Typ A Stecker an Micro-B Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.

Die Cromo Line USB 2.0-Kabel verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m, 3m und 5m

### Technische Details

## Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB 2.0 Stecker Typ A
- Steckverbinder B: USB 2.0 Stecker Typ Micro-B
- Gehäusematerial: ABS, verchromt
- Beschichtung des Steckverbinders: Gold 1µm
- Pin Konstruktion: Phosphorbronze
- Beschichtung der Pins: 24K Gold 3µm
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
  - A: 15.5x35x7.8mm (0.61x1.38x0.31in)
  - Micro-B: 10x24x7.5mm (0.39x0.95x0.30in)

## Kabelkonstruktion

- Länge: 3m (9.84ft)
- Standard: USB 2.0
- Farbe: Grau
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 4.0mm (0.16in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
- Leitermaße: 24/28AWG
- Schirmung: Kupfergeflecht, 70%

## Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 480 Mbit/s
- Nominale Dämpfung: 0.5-5m: 0.5-400MHz < 5.8db
- Minimaler Biegeradius: 55mm (2.2in)
- Betriebstemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

## Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL

## Verkaufsinformationen

- No. 36653
- EAN: 4002888366533

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 36650 - 0.5m (1.64ft)
- 36651 - 1m (3.28ft)

- 36652 - 2m (6.56ft)
- 36653 - 3m (9.84ft)
- 36654 - 5m (16.44ft)

© LINDY 2019