

Akku- Metallhandkreissäge

DCS553

18V • 150 mm • 4.200 min⁻¹

**Schnelles, fast funkenfreies Metallschneiden mit
bürstenloser Handkreissäge**

Akku-Metallhandkreissäge mit einem bürstenlosen Motor und 18 V. Die sehr handliche Maschine dient zum Trennen von Profilen und Vollmaterial aus Metall. Die transparente Staubsammelbox ist aus stoßfestem Polycarbonat gefertigt, die Grundplatte besteht aus rostfreiem Stahl.



LXT **BL** **ADT** **BRAKE** **XPT**

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkutyp	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	4200 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	57,5 mm
Motorbremse	✓
Sägeblatt	150 mm
Bohrung	20 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	114 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	106 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Schneiden von Metall	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schneiden von Metall	1,5 m/s ²
Produktabmessung (L x B x H)	267 x 186 x 250 mm

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Schnelles und funkenfreies Schneiden von Metall
- Mit LED-Licht
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



199296-9

Einhängbügel



783203-8

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



821551-8

MAKPAC Gr. 3



839751-6

Tiefziehteil für MAKPAC



B-47036

Sägeblatt für Metall 150x20x32Z



B-69325

Kreissägeblatt 150x20x33Z EFFICUT



B-69331

Kreissägeblatt 150x20x48Z EFFICUT



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

