



USB Type-C™ auf HDMI Adapter, 4K/30 Hz



Bedienungsanleitung DA-70852

Produkteigenschaften

Der USB Type-C™ 4K HDMI Grafik-Adapter ermöglicht den Anschluss von Fernseher, Monitor oder Projektor an einem USB-C™ Gerät. Die höchstmögliche Auflösung hierbei: UHD (4K/30Hz). Er eignet sich für alle Betriebssysteme: Windows®, Mac®, Google Chrome®. Der Adapter gehört zum Must-Have-Zubehör, egal ob privat beim Anschluss Ihres Notebooks an einen TV oder auch beruflich bei Präsentationen über einen HDMI-Projektor.

Funktionelle Beschreibung

1. Chipsatz: AG9310
2. Unterstützt USB3.1-Eingang und HDMI-Ausgang.
3. 5,4 Gbit/s (HBR2), 2,7 Gbit/s (HBR), 1,62 Gbit/s Datenkanal.
4. Unterstützt folgende Auflösungen:
4K x 2K bei 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz;1080P bei 24 Hz, 50 Hz, 60 Hz,720P, 480P, 576i und 480i, bei 50 Hz und 60 Hz

Packungsinhalt

1. USB Type-C™ 4K HDMI Grafikadapter
2. 1 x Benutzerhandbuch

Spezifikationen

Signal-Eingänge/-Ausgänge	
Eingangsanschluss	USB3.1 Type-C-Stecker x 1
Ausgangsanschlüsse	HDMI-Buchse x 1 (HDMI 1.4)
Betriebsumgebung	
Betriebstemperatur	0°C bis +450 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	10 % bis 85 % rF (keine Kondensation)
Lagertemperatur	-100°C bis +800 °C
Lagerluftfeuchtigkeit	5 % bis 90 % rF (keine Kondensation)
Spannungsversorgung	Stromversorgung über USB-Bus
Externe Stromversorgung	NEIN
Zusatzadapter	
Abmessungen (L x B x H)	Hauptgerät: 45 x 45 x 14,8 mm Kabel: 150 mm
Fernbedienung	NEIN

Anwendung



1. Verbinden Sie den USB-C-Anschluss dieses Produkts mit einem Macbook[®]
2. Verbinden Sie den HDMI-Ausgang dieses Produkts über ein HDMI-Kabels mit einem HD-Fernseher

Hiermit erklärt die Assmann Electronic GmbH, dass die gedruckte Konformitätserklärung dem Produkt beiliegt. Sollte die Konformitätserklärung fehlen, kann diese postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse angefordert werden.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany

