



Einhell

EXPERT

Universalsäge

TE-AP 750 E

Art.-Nr.: 4326170

Ident.-Nr.: 21023

EAN-Code: 4006825632682

Die Einhell Universalsäge TE-AP 750 E meistert Sägearbeiten in unterschiedlichsten Materialien mit Bravour, dank ihrer 750 Watt Leistung und der Hubzahl-Elektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Der Sägeschuh ist werkzeuglos verstellbar und erlaubt damit die optimale Sägeblattnutzung. Der Sägeblattwechsel erfolgt schnell und werkzeuglos. Komfortabel und sicher wird die Arbeit durch den großen Softgrip-Bereich, womit die Universalsäge immer gut und fest in der Hand liegt. Die ergonomische und schlanke Bauform dient der einfachen Handhabung. Ein Sägeblatt für Holz ist in der Lieferung inklusive.

Ausstattung

- Hubzahl-Elektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für optimale Sägeblattnutzung
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Großer Softgripbereich für komfortables und sicheres Arbeiten
- Ergonomische, schlanke Bauform für einfaches Handling
- Inkl. Sägeblatt für Holz



Technische Daten

- Netzanschluss	220-240 V 50 Hz
- Leistung	750 W
- Hubzahl	0 - 2800 min ⁻¹
- Hubhöhe	20 mm
- Schnitttiefe in Holz	150 mm
- Schnitttiefe in Stahl	10 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht	2.47 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	3.15 kg
- Maße Einzelverpackung	456 x 91 x 203 mm
- Stück pro Exportkarton	6 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	19.32 kg
- Maße Exportkarton	465 x 275 x 420 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	3252 6618 7416



Als Sonderzubehör erhältlich



Sä-Sägebl.Set 3tg Ho/Met Akku
Universalsägen-Zubehör
Art.-Nr.: 49576105
EAN-Code: 4009315761053
Einhell Accessory