



## Joy-iT Server - 24/7, XEON 2124G, 8GB



### Technische Daten

<b>Model</b>	„Server 2124G- 24/7 “
<b>Artikel Nr.</b>	1856288
<b>Prozessor</b>	Intel Xeon E-2124G (4x 3.4 GHz / 4x 4.5 im Turbo-Modus)
<b>Arbeitsspeicher</b>	8 GB DDR4 ECC
<b>Grafikkarte</b>	Intel UHD Graphics P630
<b>Festplatte</b>	2 TB HDD SATA3 , 24/7
<b>Schnittstellen</b>	1x VGA, 1x HDMI, 1x GigaLAN, 2x USB 3.1, 2x USB2.0, 2x USB 3.0, 1x DisplayPort
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Laufwerk</b>	DVD Brenner
<b>Gewicht</b>	8.6 kg
<b>Gehäuse Maße (T x B x H)</b>	456 x 190 x 420 mm
<b>Betriebssystem</b>	ohne
<b>Netzteil</b>	550 Watt 80 PLUS
<b>Besonderheiten</b>	24/7 HDD, 80PLUS HQ Netzteil