



# Einhell



## Jump-Start - Power Bank

### CE-JS 8

Art.-Nr.: 1091511

Ident.-Nr.: 11017

EAN-Code: 4006825626339

Die Einhell CE-JS 8 Jump-Start - Power Bank ist kompakte und handliche Starthilfe & Energiestation und damit idealer Begleiter in jedem Fahrzeug. Mit nur einem Gerät können sowohl leere Autobatterien überbrückt, als auch mobile Stromverbraucher wie Handy, Tablet, Kamera, etc. schnell und einfach geladen werden. Der leistungsstarke Lithium-Polymer Akku mit 3 x 2500 mAh Kapazität sorgt dabei jederzeit für ausreichend Leistung. Die integrierte LED Arbeitsleuchte bietet dabei eine zusätzliche praktische Funktion in Notfällen. Im Lieferumfang befinden sich ein Starthilfekabel mit vollisolierten Polzangen und Überlastschutz, ein USB-Adapterkabel und ein Speed Charging Kabel zum Aufladen, sowie eine praktische Schutz- und Aufbewahrungstasche.

## Ausstattung

- Kompakte und handliche Starthilfe & Energiestation
- Leistungsstarker LiPo-Akku mit 3 x 2500 mAh Kapazität
- Ladezustandsanzeige über LEDs
- LED Arbeitsleuchte (Dauerlicht, Stroboskop-Blitzer & SOS-Signal)
- 12V/200A Starthilfeeinrichtung für leere/entladene KFZ-Batterien
- Anlasshilfe zum Starten von Benzinmotoren bis 3000 ccm
- Starthilfekabel mit vollisolierten Polzangen und Überlastschutz
- Mobile Stromversorgung zum Laden von Handy, Tablet, Kamera...
- USB 5V / 2A - Verbraucheranschluss und Speed Charging Output
- Inkl. USB - Adapterkabel (Micro/Mini USB)
- Inkl. Speed Charging Ladekabel (USB Ladekabel)
- Lieferung in einer praktischen Schutz- und Aufbewahrungstasche



## Technische Daten

- Startspannung	12 V
- Spitzenstrom	400 A
- Startstrom	200 A - 5 sec
- USB-Verbraucheranschluss	5 V   3 A
- USB-Verbraucheranschluss	5 V   2 A
- LiPo-Akku (Wh)	27.75

## Logistische Daten

- Produktgewicht	0.35
- Bruttogewicht (kg)	0.9
- Bruttogewicht Einzelverpackung	0.9 kg
- Abmessungen Einzelverpackung	266 x 192 x 60 mm
- Stück pro Exportkarton	10 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	10.46 kg
- Abmessungen Exportkarton	393 x 345 x 280 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	6720   13920   15660

