



Einhell



Jump-Start - Power Bank

CE-JS 12

Art.-Nr.: 1091521

Ident.-Nr.: 11017

EAN-Code: 4006825626346

Die Einhell CE-JS 12 Jump-Start - Power Bank ist kompakte und handliche Starthilfe & Energiestation und damit idealer Begleiter in jedem Fahrzeug. Mit nur einem Gerät können sowohl leere Autobatterien überbrückt, als auch mobile Stromverbraucher wie Handy, Laptop, Kamera, etc. schnell und einfach wieder geladen werden. Der leistungsstarke Lithium-Polymer Akku mit 3 x 3700 mAh Kapazität sorgt dabei jederzeit für ausreichend Leistung. Die LED Arbeitsleuchte bietet dabei eine zusätzliche praktische Funktion in verschiedenen Notfällen. 5V/2A-USB-, Speed Charging, 12V/10A- und 19V/3,5A-Anschlüsse sind integriert. Lieferung inklusive einem 230 V Lade-Netzteil sowie einer Schutz- und Aufbewahrungstasche.

Ausstattung

- Kompakte und handliche Starthilfe & Energiestation
- Leistungsstarker LiPo-Akku mit 3 x 3700 mAh Kapazität
- Ladezustandsanzeige über LEDs
- LED Arbeitsleuchte (Dauerlicht, Stroboskop-Blitzer & SOS-Signal)
- 12V/200A Starthilfeeinrichtung für leere/entladene KFZ-Batterien
- Anlasshilfe für Benziner bis 4000 ccm und Diesel bis 2000 ccm
- Starthilfekabel mit vollisolierten Polzangen und Überlastschutz
- Mobile Stromversorgung zum Laden von Handy, Laptop, Kamera...
- USB 5V / 2A - Verbraucheranschluss und Speed Charging Anschluss
- 12V / 10A - Verbraucheranschluss für z.B. Autokompressor
- 19V / 3,5A - Verbraucheranschluss für z.B. Notebook/Laptop
- Inkl. USB - Adapterkabel (Micro/Mini USB)
- Inkl. Adapterkabel mit 9 verschiedenen Notebook Adapter
- Inkl. 230 V Lade-Netzteil
- Lieferung in einer praktischen Schutz- und Aufbewahrungstasche



Technische Daten

- Ladegerät - Eingang	100-240 V 50/60 Hz
- Ladegerät - Ausgang	15 V 1000 mA
- Startspannung	12 V
- Spitzenstrom	400 A
- Startstrom	200 A - 5 sec
- USB-Verbraucheranschluss	5 V 3 A
- USB-Verbraucheranschluss	5 V 2 A
- Verbraucheranschluss	12 V 10 A
- Verbraucheranschluss	19 V 3.5 A
- LiPo-Akku (Wh)	41.1
- Ladezeit	5h

Logistische Daten

- Produktgewicht	0.47
- Bruttogewicht (kg)	1.23
- Bruttogewicht Einzelverpackung	1.23 kg
- Abmessungen Einzelverpackung	250 x 265 x 62 mm
- Stück pro Exportkarton	10 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	13.92 kg
- Abmessungen Exportkarton	515 x 345 x 295 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	3780 9240 10560

