

Datenblatt

AKKU-Handlampe 5W COB+3W SMD "EVO7" Artikel: 42808

- Li-Ionen-Akku 3,7V/2600mAh
- 2-seitig stufenlos um 120° schwenkbar / 180° drehbar
- 5 W COB speziell starke Lichtstrang-LED zum optimalen Ausleuchten
- 3W SMD Taschenlampe im Kopf
- Leuchtdauer: Stufe 1: ca. 7 Std.
Stufe 2: ca. 5,5 Std.
Stufe 3: ca. 3 Std.
- Ladedauer ca. 4 Std.
- LED-Lebensdauer 50.000 Std.
- 360° dreh- und klappbarer Haken im Kopf
- im Fuß eingebauter starker Magnet
- gummibeschichtetes, griffiges Gehäuse
- inklusive Netzladeadapter 230V auf 5V/1,0A USB
- Lichtstrom: ca. 500/120 Lumen
- Farbtemperatur: 6500 K
- Temperaturbereich -10°C - 40°C



Verpackungsmaß: 200 x 55 x 240mm
Gewicht: 0,55 kg
EAN: 4011160428081