

Datenblatt

Baustellen-Kabeltrommel 20125

Sicherheitskabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, ergonomisch geformter Haltegriff, Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen ⚡. Mit patentierter Leitungsführung.



Mit 50m schwerer Gummischlauchleitung
H07RN-F 3G1,5

Zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle

Abb. ähnlich



IP44



Technische Daten:

230 V / 16 A	Ø320mm
Aufgerollt:	1000 W
Abgerollt:	3500 W
Thermoschutz:	1polig - 56°C
Temperaturbereich:	-25 bis +40°C
L / B / H:	325 / 205 / 410 mm
Gewicht:	ca. 9,15 Kg
EAN:	4011160201257

Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2