

Datenblatt

Profi-Hartgummikabeltrommel Art. 20743

- Trommelkörper aus extrem belastbarem, vulkanisiertem Hartgummimaterial für härteste Beanspruchung im professionellen Baustelleneinsatz.
- Äußerst schlagfest, öl-, fett- und benzinresistent, sehr gute Isoliereigenschaften, unzerbrechlich.
- Extrem stabiles Doppelrohrgestell, gefertigt aus 22 mm Stahlrohr.
- 3 große Kurbelgriffe, einer davon drehbar für leichtes Aufwickeln. Mit Tragegriff und Feststellbremse.
- 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Thermoschutzschalter
- Verpackt im stapelbaren Karton, ausgezeichnet mit EAN-Nummer und Beschreibung.
- Mit patentierter Leitungsführung.
- Mit Phasenüberwachungsanzeige.
- Mit SchukoUltra II-Schutzkontaktstecker 230 V.



**Mit 40 m Baustellenleitung
H07BQ-F 3G2,5**

Zur Verwendung im Freien.

Abb. ähnlich
Entspricht EN61242 / GS-ET 35

CE IP54



Technische Daten:

230 V / 16 A

Aufgerollt: 1000 W

Abgerollt: 3500 W

Temperaturauslösung: 56° +/- 5°

Thermoschutz: 1polig - 56°C

Temperaturbereich: -15 bis +50°C

Maße gesamt: L / B / H: 315 / 290 / 370 mm

Gewicht: ca. 12,2 Kg

Ø-Trommelkörper 290mm

EAN: 4011160207433