

Datenblatt

Kunststoffkabeltrommel 10118

Sicherheits-Kabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stoßdämpfendes stabiles, verzinktes Fußgestell, ergonomisch geformter Haltegriff, mit patentierter Leitungsführung
4 Schutzkontaktsteckdosen **mit Klappdeckel** und Thermoschutzschalter.



mit 25m Kunststoffmantelleitung
H05VV-F 3G1,5

Für die Verwendung im Innenbereich.

(Abbildung ähnlich)



Technische Daten:

230 V~ / 16 A	Ø230mm
Aufgerollt:	1000 W
Abgerollt:	3500 W
Thermoschutz:	1polig - 56°C
Temperaturbereich:	-5 bis +40°C
Gewicht:	ca. 3,7 kg
L / B / H:	235 / 195 / 310 mm
EAN:	4011160101182

Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2-11