

Datenblatt

Sicherheits-Gerätekabeltrommel 12323

Sicherheitskabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, ergonomisch geformter Haltegriff, Thermoschutzschalter. 1,5m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker. Schutzkontaktkupplung. Mit patentierter Leitungsführung.



**Mit 25m Kunststoffmantelleitung
H05VV-F 3G1,5 in roter Signalfarbe**

Zur Verwendung im Innenbereich.

Abb. ähnlich



IP44



Technische Daten:

230 V~ / 16 A	Ø230mm
Aufgerollt:	1000 W
Abgerollt:	3500 W
Thermoschutz:	1polig - 56°C
Temperaturbereich:	-5 bis +40°C
L / B / H:	235 / 195 / 310 mm
Gewicht:	ca. 3,8 Kg
EAN:	4011160123238

Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2-11