

Datenblatt

Erdungskabel 70869

3m H07V-K 16, gelb/grün

1. Seite: Ringöse A8

2. Seite: Ringöse A10

Zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe.

IP44



**3m Erdungsleitung
H07V-K 16, gelb/grün.**

Zur Verwendung im Außenbereich.

Abb. ähnlich

CE IP44



Elektrische Eigenschaften bei 20°C:

Nennspannung U_0/U : 450 / 750 V

Prüfspannung: 2500 V AC

Gewicht: ca. 0,50 kg

EAN: 4011160708695

Angewandte Normen: DIN EN 50525-2-31