

Datenblatt

Vollgummi-Steckdosenleiste S2+ #60809

Vollgummi-Steckdosenleiste mit 6 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und 2m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 400V/16A/5p Abgesichert über FI-Schutzschalter 40A,30mA, 4polig, Typ A

- **Gute Säure- und Laugenresistenz**
- **Wetter- und alterungsbeständig**
- **Hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit**
- **Unempfindliche Farbgebung**
- **Sehr hohe Formgenauigkeit und -stabilität**



(Abb. ähnlich)

CE **IP 44**



Technische Daten:

Eingang: 2m H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 400V / 16A / 5polig
Ausgang: 6 Schutzkontaktsteckdosen 230V / 16A
Absicherung: FI-Schutzschalter 40A,30mA, 4polig, Typ A

400V / 16A / max. 11kW

Gewicht: ca. 4,3 Kg
L/B/H: 480 / 130 / 140 mm
EAN: 4011160608094