

# Datenblatt

---

## USB-Ladeadapter "FLASH" #18211

USB-Ladeadapter

**Ausgänge:** 1 x Schutzkontaktsteckdose 230V~/16A  
2 x USB-A Ladeports 5V/2400mAH

Mit Spannungsanzeige



**CE** IP20 Innenbereich

### Technische Daten

230V~16A/max. 3500W

2 x USB-A 5V/2,4A

Maße: 52x72x100mm

Gewicht: 0,10kg

EAN: 4011160182112