

# Datenblatt

## Gummihandleuchte #47250



### Robuste Ausführung

- Mit Gummihandgriff und verzinktem Schutzkorb und Schutzglas
- Mit stoßdämpfenden Wulstring
- OHNE Leuchtmittel
- Geeignet für Leuchtmittel mit einer Gesamtlänge von bis zu 130 mm und einer maximalen Breite von 50 mm, max. 100W



(Abb. ähnlich)

mit 5m Gummischlauchleitung  
H05RN-F 2x1,0 mit  
Konturenstecker



Für die Verwendung im Innenbereich.  
- IP 20 -



### Technische Daten:

230V / 16A  
Gewicht: ca. 1,0 kg  
Leuchtmittel: E27, max. 100W  
L/B/H: 310/230/120mm  
EAN: 4011160472503

