

Datenblatt

CEE-Sicherheits-Kabeltrommel #10155

CEE-Sicherheitskabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, ergonomisch geformter Haltegriff, Thermoschutzschalter

2 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen  .

1 CEE-Steckdose 5-polig 400V / 16A.

Drehbarer Wickelgriff. Für den Baustelleneinsatz geeignet.



**Mit 25m schwere Gummischlauchleitung
H07RN-F 5G1,5
Für die Verwendung im Aussenbereich.**

Abb. ähnlich
Entspricht EN61242

CE IP44

Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Zur Verwendung im Aussenbereich und Baustelleneinsatz



Technische Daten:

230 V / 16 A

Aufgerollt: 3x1000 W

Abgerollt: 3x3500 W

Thermoschutz: 3polig - 56°C

Temperaturbereich: -15 bis +50°C

L / B / H: 290/250/375 mm

Gewicht: ca. 7,4 Kg

Ø285mm

EAN: 4011160101557

