


Datenblatt

Aktions-Sicherheits-Kabeltrommel 11108

Sicherheitskabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, ergonomisch geformter Haltegriff, Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen . Für Baustelleneinsatz geeignet.



Mit 40m schwerer Gummischlauchleitung
H07RN-F 3G1,5

Zur Verwendung im Freien.



(Abb. ähnlich)
entspricht EN61242



Technische Daten:

230 V / 16 A

Aufgerollt: 1000 W

Abgerollt: 3500 W

Thermoschutz: 1polig - 56°C

Temperaturbereich: -15 bis +50°C

L / B / H: 280/190/380

Gewicht: ca. 7,25 Kg

Ø260 mm

EAN: 4011160111082

