

# Datenblatt

---

## Kunststoffkabeltrommel 10211

Sicherheits-Kabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stoßdämpfendes stabiles, stoßdämpfendes stabiles, verzinktes Fußgestell, ergonomisch geformter Haltegriff, mit patentierter Leitungsführung  
4 Schutzkontaktsteckdosen **mit Klappdeckel** und Thermoschutzschalter.



mit 25m leichte Gummischlauchleitung  
H05RR-F 3G1,5

Für die Verwendung im Innenbereich.

(Abbildung ähnlich)



### Technische Daten:

230 V / 16 A	Ø230mm
Aufgerollt:	1000 W
Abgerollt:	3500 W
Thermoschutz:	1polig - 56°C
Temperaturbereich:	-15 bis +40°C
Gewicht:	ca. 4,30 kg
L / B / H:	235 / 195 / 310 mm
EAN:	4011160102110

Angewandte Normen: EN61242 / DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2-11