

Datenblatt

Aktions-Kabeltrommel #11101

Aktions-Kabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell. Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik und 4 Schutzkontaktsteckdosen.



Mit 50m leichte Kunststoffmantelleitung
H05VV-F 3G1,5

Für die Verwendung im Innenbereich.

Geprüft nach DIN 61242



Technische Daten:

230 V / 16 A	
Aufgerollt:	1000 W
Abgerollt:	3500 W
Thermoschutz:	1polig - 56°C
L/B/H:	285 / 190 / 380 mm
Gewicht:	ca. 5,9kg
Ø285mm	
EAN:	4011160111013

