

Datenblatt

Metall-Leer-Kabeltrommel 10315

Metall-Kabeltrommel feuerverzinkt mit Isolierhülle „IRONCOAT“, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff, Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit

Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen . Drehbarer Wickelgriff. Für Baustelleneinsatz geeignet.



Leertrommel für ca. 40m Kabel (H07RN-F)

Zur Verwendung im Freien.

Abb. ähnlich

entspricht EN 61242

Fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Zur Verwendung im Aussenbereich und Baustelleneinsatz (je nach Kabeltyp)

CE IP44

Technische Daten:

230 V / 16 A

Aufgerollt: 1000 W

Abgerollt: 3500 W

Thermoschutz: 1polig - 56°C

L / B / H: 285/190/380

Gewicht: ca. 2,25Kg

Ø285mm

EAN: 4011160103155