

Datenblatt

Geräte-Leertrommel 12221

Geräte-Leertrommel mit Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stoßdämpfendes stabiles, verzinktes Fußgestell, ergonomisch geformter Haltegriff, Thermoschutzschalter, mit Kabelhaspel.



OHNE Leitung

**max. 40m H07RN-F 3G1,5 möglich
bzw. max. 50m H05VV-F 3G1,5**

**Für die Verwendung im Aussenbereich.
(abhängig vom Leitungstyp)**

Abb. ähnlich

Entspricht EN61242



Technische Daten:

| | |
|---------------|--------------------|
| 230 V / 16 A | |
| Aufgerollt: | 1000 W |
| Abgerollt: | 3500 W |
| Thermoschutz: | 1polig - 56°C |
| L / B / H: | 280 / 190 / 380 mm |
| Gewicht: | ca. 1,6 Kg |
| Ø285mm | |
| EAN: | 4011160122217 |