


# Datenblatt

---

## PRCD-Sicherheits-Kabeltrommel #10829

Sicherheitskabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, ergonomisch geformter Haltegriff, Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit

Sicherheitsklapdeckeln und Hammerzeichen .

Mit Funktionsanzeige und Testschaltung. Inklusive elektronischer Messeinrichtung.



**Mit 40m schwerer Gummischlauchleitung  
H07RN-F 3G1,5 mit  
Personenschutzstecker**

**Bemessungsfehlerstrom: 30mA  
Auslösezeit: <30ms**

**Zur Verwendung im Freien.**

Abb. ähnlich

entspricht EN61242



### Technische Daten:

230 V / 16 A

Aufgerollt: 1000 W

Abgerollt: 3500 W

Thermoschutz: 1polig - 56°C

L / B / H: 285/190/380 mm

Gewicht: ca. 7,35 Kg

Ø285mm

EAN: 4011160108297

