

# Datenblatt

## Baustellen-Panzerleitung 59105

5m Baustellenleitung aus Polyurethan H07BQ-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker und Kupplung.

Leitung für extremste Bedingungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser und in landwirtschaftl. Betriebsstätten. Ölbeständig und extrem abriebfest, mechanisch hoch belastbar. In orangener Sicherheitsfarbe. Dauerhaft im Freien verwendbar.



**5m Baustellenleitung  
H07BQ-F 3G1,5 orange**

**Zur Verwendung im Freien.  
Gewerbe/Baustelle**

Abb. ähnlich



### Technische Daten:

230 V~ / 16 A / max. 3.500W  
Temperaturbereich: -25 bis +60°C  
Gewicht: ca. 0,85 Kg  
EAN: 4011160591051

Angewandte Normen: DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2