

Datenblatt

CEE-Baustellen-Verlängerung 400V/16A 60565



10m Baustellenleitung aus Polyurethan H07BQ-F 5G1,5 mit CEE-Phasenwende-Stecker und Kupplung mit Klappdeckel 400V/16A/5polig/6h.

Leitung für extremste Bedingungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser und in landwirtschaftl. Betriebsstätten. Ölbeständig und extrem abriebfest, mechanisch hoch belastbar. In orangener Sicherheitsfarbe. Dauerhaft im Freien verwendbar.



**10m Baustellenleitung
H07BQ-F 5G1,5 orange
Mit Phasenwendestecker**

**Zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle**



Abb. ähnlich



Technische Daten:

400 V / 16 A / max. 11.000W

Temperaturbereich: -40 bis +80°C

Gewicht: ca. 2,95 Kg

EAN: 4011160605659

Angewandte Normen: IEC 60309 / DIN EN 50525-2