

# Datenblatt

---

## Vollgummi-Steckdosenleiste S1+ #60812

Vollgummi-Steckdosenleiste mit 6 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und 2m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5. Abgesichert über FI-Schutzschalter 25A,30mA, 2polig, Typ A

- **Gute Säure- und Laugenresistenz**
- **Wetter- und alterungsbeständig**
- **Hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit**
- **Unempfindliche Farbgebung**
- **Sehr hohe Formgenauigkeit und -stabilität**



(Abb. ähnlich)

**CE** **IP 44**



### Technische Daten:

Eingang: 2m H07RN-F 3G2,5 mit Schutzkontaktstecker 230V / 16A  
Ausgang: 6 Schutzkontaktsteckdosen 230V / 16A  
Absicherung: FI-Schutzschalter 25A,30mA, 2polig, Typ A

230V~ / 16A / max. 3500W

Gewicht: 3,9 Kg  
L/B/H: 480 / 130 / 140 mm  
EAN: 4011160608124