

Datenblatt

MIXO Adapter „DONAU“ - #60522

- Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- Mit Sicherheitslasche zum Verhindern des Einsteckes an Wandgerätedosen.
- Nur zum Betrieb mit Anschlussleitungen 400V / 16A



Abb. ähnlich

CE IP 44



Technische Daten: 400V/16A/ max. 11kW

Eingang: CEE-Stecker (400V, 16A, 5-polig)
Ausgang: 1 CEE-Steckdose (400V, 32A, 5-polig)
1 CEE-Steckdose (400V, 16A, 5-polig)
2 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln 230V/ 16A
(zusammen auf einer Phase max. 3500W)

Nur zur Verwendung mit flexibler Leitung
Für zulässige Leitungslänge max. 50m

Gewicht: ca. 0,9 Kg
L/B/H: 300 / 170 / 90 mm
EAN: 40111160605222